

ダイレオ デジタル温度表示器 製品カタログ

デジタル温度表示器で
浴槽の温度が一目瞭然なので
安心して湯船に入れます。

安心・安全



対象施設

- 高齢者施設
- スーパー銭湯
- 公衆浴場
- サウナ
- エステサロン
- スポーツクラブ
- ホテル・旅館
- スキーペンション
- 健康ランド




丸型タイプ PBF-2C

ヤケドなどの事故を未然に防ぐためにも
浴槽の温度表示は大切です。



取付け位置：浴槽用



ご注意事項

- ・ケーブルは0.75㎡以上のものをご使用ください。
- ・表示部からモニター用遠隔表示器までの配線距離は20m以内として下さい。
- ・表示部から感温部までの配線距離は100m以内として下さい。
- ・モニター用遠隔表示器をお取付けの場合は管理者常駐場所へお取付け下さい。

デジタル温度表示器 製品ラインナップ

丸型タイプ



PBF-2C(浴槽用)
PBF-2CH(サウナ用)
寸法:W217×H217×D37

角型タイプ



PBF-2S(浴槽用)
PBF-2SH(サウナ用)
寸法:W220×H220×D35

据え置きタイプ




PBF-SUE(浴槽用)
PBF-SUEH(サウナ用)
寸法:W230×H370×D80

温度センサー(付属品:SUS304製)



※オプションでSUS316製、チタン製
などもございます。

電源ボックス(オプション)



TBシリーズ

特 長

- 完全防湿設計
- 低電圧(AC10V)設計の為に、安全性に優れ特に浴室内で安心して御使用頂けます。
- 大型高輝度LED使用の為に離れた所からも温度表示が明確に読み取れます。
- 外部出力端子付で、モニター用温度表示器(PBF-1M)に接続することができます。
- 高温サウナ用温度計(100°C以上)として使用する場合デジタル表示は小数点以下の表示はありません。(ご注文時にはサウナ用とご指示下さい。)

仕 様 表示部(全機種共通)

分 類	浴槽用	サウナ用
電源電圧	AC10V,0V,10V (3線入力)	
消費電力	10VA	
表示部	赤色(高輝度7セグメントLED) 字高57m/m×字幅33m/m	
表示範囲	-9.9~99.9°C	0~150°C
表示精度	±0.3°C	±1.0°C
使用周囲温度範囲	-20°C~+50°C (サウナ室内への設置は不可)	
使用周囲湿度範囲	20%~100% (水没性不可)	
入力センサーの種類	Pt100Ω (3導線式)	
外部出力	-0.1V(-10°C)~+1V(+100°C)	0V(0°C)~+1.5V(150°C)
付属品 (各機種共通)	電源部 NTA-10型×1 感温部(センサー) B-4型×1 取付用ビス類 1式	



NTA-10

■電源部の種類

形 式	NTA-10	NTA-30	NTA-60
入 力 電 圧	AC100Vもしくは200V±10%以内 50/60Hz共用		
出 力 電 圧	AC10V-0V-10V(3端子付)		
容 量	10VA	30VA	60VA
表示部接続台数	1台接続用	3台迄接続用	6台迄接続用

(注) NT-10は表示部1台につき1ヶ付属しています。表示器を複数台設置する場合は、その数量に応じ機種を変更できます。

■ご注意事項

- センサーは通常B-4型を濾過機の入口付近にネジ込み設置しますが、浴槽内にセンサーを設ける場合はNT-S型、NT-C型をご使用下さい。
- 男女の浴槽を1台の濾過機で処理する場合は、センサーはBW-4型を使用すると2台の表示器を表示できます。
- サウナ室内には表示器は設置できませんので、入浴者に見えるようにサウナ室のガラス面の外側にサウナ室に向けて設置して下さい。
- 営業時間外は表示部の寿命を長くさせるために電源を切るようにして下さい。



■モニター用遠隔温度表示器(オプション)

形 式	PBF-1M
消費電力	1.5VA
表示部	赤色LED 字高14.2mm
表示範囲	-9.9~99.9°C(サウナ用の場合0~150°C)
使用周囲温度範囲	0°C~50°C
使用周囲湿度範囲	25%~85% RH
入力の種類	DC-0.1~1.0V(浴槽用), 0~1.5(サウナ用)
電 源	100V 又は 200V 用
重 量	150g

デジタル温度表示器の図面やその他パーツなどの資料が必要な場合はダイレオ各拠点までお問合せください。

Daileo 株式会社

<http://www.daileo.co.jp>

■大阪本社

〒546-0012 大阪市東住吉区中野4-17-3

TEL.06-6769-7731 FAX.06-6769-7732

■東京本社

〒110-0003 東京都台東区根岸5-12-10

TEL.03-5824-7626 FAX.03-5824-7627

■名古屋支店

〒454-0904 愛知県名古屋市中川区八田本町18-2

TEL.052-352-4171 FAX.052-352-4172